

Garant**Precyzyjne pogłębiacze stożkowe ze zmienną podziałką 60°, TiAlN, Ø-zewnętrzna: 16 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	150815 16
GTIN	4045197868091
Klasa artykułu	11M

Opis**Wykonanie:**

Precyzyjne pogłębiacze stożkowe 60° ze zmienną podziałką.

Specjalna geometria z bardzo zmienną podziałką i odpowiednią obróbką ostrzy. Zaszlifowane promieniowo. Rowki wiórowe szlifowane z pełnego materiału. Nowa, **specjalna powłoka z TiAlN** zapewnia dużą trwałość.

Zalety:

Bardzo spokojna praca w całym procesie pogłębiania. Praca bez karbów zapewnia wysoką dokładność **przy optymalnej trwałości narzędzia.**

Zastosowanie:

Precyzyjne pogłębiacze stożkowe do wykonywania **dokładnych, kołowych pogłębień 60°.**

chłodzenie wewnętrzne: nie

Liczba ostrzy Z: 3

Liczba ostrzy Z: 3

min. Ø pogłębiacza, do otworów od: 4 mm

długość całkowita L: 63 mm

Ø chwytu D_s: 10 mm

posuw f w stali < 500 N/mm²: 0,18 mm/obr,

Opis techniczny

Ø zewnętrzna	16 mm
min. Ø pogłębiacza, do otworów od	4 mm
Ø chwytu D _s	10 mm

długość całkowita L	63 mm
Liczba ostrzy Z	3
posuw f w stali < 500 N/mm ²	0,18 mm/obr,
powłoka	TiAlN
Kąt wierzchołkowy pogłębiacza stożkowego	60 stopni
Materiał ostrza 	HSS
Podziałka ostrzy pogłębiacza	nierówne
norma	DIN 334
chwyt	Chwyt walcowy z tolerancją h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
pierścień barwny	zielone
Rodzaj produktu	Pogłębiacz stopniowy i stożkowy