



Ściernice garnkowe, ceramiczne, Ø (D)×grub. (T)×otw. (H) (mm), 100×50×20, typ: EK80



## Dane zamówienia

Numer katalogowy	597025 EK80
GTIN	9003175682652
Klasa artykułu	53Y

## Opis

### Wykonanie:

Ściernica garnkowa z: **Korund szlachetny biały.Specyfikacja: 89A80I7AV53 steel universal.**

### Zalety:

**Zanurzenie w sztucznej żywicy** poprawia stabilność kątów. **Zanurzenie w sztucznej żywicy** poprawia stabilność kątów.

### Zastosowanie:

**Do ostrzenia narzędzi skrawających, jak wiertła, frezy itp.** Szlifowanie na mokro z zastosowaniem emulsji lub oleju do szlifowania.

metoda szlifowania: Ostrzenie narzędzi

Kształt: 6

Kształt: 6

grubość ścianki W: 10 mm

grubość dna E: 10 mm

oznaczenie ziarnistości: A

## Opis techniczny

ziarnistość	80
-------------	----

oznaczenie ziarnistości	A
Materiały ścierne	korund szlachetny biały
specyfikacja	89A80I7AV53 steel universal
metoda szlifowania	Ostrzenie narzędzi
Kształt	6
Ø tarcz D	100 mm
grubość tarczy T	50 mm
Atrybut nazwy produktu	100×50×20
Ø otworu H	20 mm
grubość ścianki W	10 mm
grubość dna E	10 mm