

**Klucze hakowe przegubowe z czopem, Największa \emptyset / \emptyset czopu: 60/4 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	628100 60/4
GTIN	4020772053079
Klasa artykułu	63Q

Opis**Wykonanie:**

Hakowy klucz przegubowy z stożkiem.

Stal specjalna szlifowane, hartowane i odpuszczane przy oksydowaniu.

Zastosowanie:

Do nakrętek krzyżowo-otw. DIN 1816.

do nakrętek o \emptyset zewn.: 35 - 60 mm

długość całkowita: 205 mm

Opis techniczny

długość całkowita	205 mm
największa \emptyset	60 mm
do nakrętek o \emptyset zewn.	35 - 60 mm
\emptyset czopu	4 mm
typ	775D