

**Ściernice garnkowe diamentowe D×T×H (mm), 75×20×20, Typ: D126****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	597610 D126
GTIN	9003176963248
Klasa artykułu	53Y

Opis**Wykonanie:**

Ściernice garnkowe i talerzowe z pokryciem diamentowym. ziarno uniwersalne, w celu zapewnienia średniowysokiej i wysokiej jakości powierzchni, przy bardzo dużej wydajności. **Specyfikacja: D126C75B DIAGO W-Carbide.**

Zastosowanie:

Uniw. zastosowanie. Do ostrzenia narzędzi na wszystkich używanych szlifierkach - ostrzarkach . Do ostrzenia narzędzi z węglików spiek. i niezawierających żelaza, dających krótki wiór . Nadają się do szlifowania na sucho, możliwe jest jednak stosowanie na mokro.

Opis techniczny

ziarnistość	D126
oznaczenie ziarnistości	D
Specyfikacja	D126C75B DIAGO W-Carbide
Materiały ściernie	diament
metoda szlifowania	Ostrzenie narzędzi

Karta danych

Kształt	12V9
Ø tarcz D	75 mm
grubość tarczy T	20 mm
Atrybut nazwy produktu	75×20×20
szerokość okładziny W po stronie czołowej	2 mm
grubość okładziny X	6 mm
Rodzaj produktu	Ściernice garnkowe,

Dane użytkownika

	przydatność	V _c	kod ISO
węglik spiekany (HM)	nadaje się		
tworzywo sztuczne, tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem szklanym	nadaje się warunkowo		
maksymalnie na mokro	nadaje się warunkowo		
suchy	nadaje się		