

**Ściernice garnkowe diamentowe D×T×H (mm), 125×23×20, typ: D151****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	597750 D151
GTIN	9003177313998
Klasa artykułu	53Y

Opis**Wykonanie:**

Ściernice garnkowe i talerzowe z pokryciem diamentowym. gruboziarniste do wysokich wydajności. **Specyfikacja: D151C75B DIAGO W-Carbide.**

Zastosowanie:

Uniw. zastosowanie. Do ostrzenia narzędzi na wszystkich używanych szlifierkach - ostrzarkach. Do ostrzenia **narzędzi z węglików spiek. i niezawierających żelaza, dających krótki wiór.** Nadają się do szlifowania na sucho, możliwe jest jednak stosowanie na mokro.

metoda szlifowania: Ostrzenie narzędzi

Kształt: 12A2F

Kształt: 12A2F

szerokość okładziny W po stronie czołowej: 5 mm

grubość okładziny X: 4 mm

oznaczenie ziarnistości: D

Opis techniczny

ziarnistość	D151
specyfikacja	D151C75B DIAGO W-Carbide

oznaczenie ziarnistości	D
metoda szlifowania	Ostrzenie narzędzi
Materiały ściernie	diament
Kształt	12A2F
Ø tarcz D	125 mm
grubość tarczy T	23 mm
Atrybut nazwy produktu	125×23×20
Ø otworu H	20 mm
szerokość okładziny W po stronie czołowej	5 mm
grubość okładziny X	4 mm