

**Klucze nasadowe, przegubowe, rozwartość klucza: 17X19 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	621400 17X19
GTIN	4018754025770
Klasa artykułu	63A

**Opis****Wykonanie:**

Kute matrycowo; dokładnie określona tolerancja rozwartości kluczy, 12-kąt. Zintegrowana sprężyna dociskowa utrzymuje główki w zadanej pozycji. stabilny trzon dwuteownikowy, zakończony cienkościnnymi główkami z profilem AS-Drive. Ruchome główki (przestawne do 220°).

**Materiał:**

chromowa stal stopowa, powierzchnia chromowana krawędzie zaokrąglone (brak ostrych krawędzi).

długość klucza L: 250 mm

Ø główki D<sub>1</sub>: 23,7 mm

Ø główki D<sub>2</sub>: 26,3 mm

**Opis techniczny**

długość klucza L	250 mm
Ø główki D <sub>1</sub>	23,7 mm
Ø główki D <sub>2</sub>	26,3 mm
rozwartość klucza 1	17 mm
rozwartość klucza 2	19 mm
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	do kluczy nasadowych 12-kątnych

