


**3M Roloc™****Ściernice 984F, Ø 50,8 mm, ziarnistość: 60**

## Dane zamówienia

Numer katalogowy	554005 60
GTIN	2050001747471
Klasa artykułu	53M

## Opis

### Wykonanie:

**Bardzo wysoka wydajność i trwałość** dzięki samoostrzającemu się ziarnu ceramicznemu (CER).

**System szybkiej wymiany** z gwintem z tworzywa sztucznego (Roloc™, Combidisc® CDR) umożliwia bezpieczną i szybką wymianę narzędzia szlifierskiego jednym ruchem ręki.

Z precyzyjnie uformowanym ścierniwem **Cubitron™ II**.

### Zastosowanie:

Do efektywnego szlifowania małych powierzchni o różnym ukształtowaniu. Redukcja kosztów operacji wielostopniowych dzięki skróceniu czasów wymiany.

Z twardym talerzem szlifierskim nr 554089.

### wskazówka:

**Roloc™ Bristle-Disc** zob. 573510 i następne.

oznaczenie ziarnistości: Ceramika

maksymalna prędkość obrotowa: 25000 min<sup>-1</sup>

## Opis techniczny

ziarnistość	60
Ø tarczy	50,8 mm

Materiały ściernie	Ziarno ceramiczne Cubitron™ II
oznaczenie ziarnistości	Ceramika
podłoże ścierniwa	Podkładka o stabilnych krawędziach
Atrybut nazwy produktu	Ø 50,8 mm
oznaczenie producenta	984F
pasują do systemu szybkowymennego	Roloc™
maksymalna prędkość obrotowa	25000 min <sup>-1</sup>

## Akcesoria

alerze szlifierskie gumowe, o Ø chwytu 6 mm twarde Ø zewnętrzną 50 mm

554089 50