

**HOLEX®****Klucze płaskie / nasadowe, rozwartość klucza: 19 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	621500 19
GTIN	4045197480347
Klasa artykułu	62C

**Opis****Wykonanie:**

Kute matrycowo, obustronnie równe rozwartości o małej tolerancji. Główka nasadowa obracana o ok. 180°.

**Materiał:**

Stal chromowo-wanadowa, chromowana.

długość klucza: 251 mm

szerokość szczęk: 41,6 mm

Ø główki: 25,8 mm

wysokość szczęk: 8,5 mm

**Opis techniczny**

rozwartość klucza	19 mm
szerokość szczęk	41,6 mm
wysokość szczęk	8,5 mm
długość klucza	251 mm
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	do kluczy nasadowych 12-kątnych
Ø główki	25,8 mm
główka ruchoma	180 stopni
metoda wykonania	kute matrycowo
materiał	Stal chromowo-wanadowa, chromowana.

