



Soft Job Tarcze ściernie wachlarzowe (ZA), Ø 50,8 mm, ziarnistość: 80



Dane zamówienia

Numer katalogowy	554030 80
GTIN	9003172469850
Klasa artykułu	53T

Opis

Wykonanie:

System szybkiej wymiany z gwintem z tworzywa sztucznego (Roloc™, Combidisc® CDR) umożliwia bezpieczną i szybką wymianę narzędzia szlifierskiego jednym ruchem ręki.

Wersja bardzo elastyczna z płytkami stojącymi i z występnymi płytkami **w celu uzyskania szczególnie miękkiego i równomiernego szlif.**

Minikrażki z nakładanymi lamelami w porównaniu do konwencjonalnych krażków oferują **większą wytrzymałość, bardziej elastyczne zachowanie przy szlifowaniu** oraz **bardziej równomierny obraz szlifowania** (wartość szorstkości) aż do granicy.

Zastosowanie:

Do efektywnego szlifowania małych powierzchni o różnym ukształtowaniu. Redukcja kosztów operacji wielostopniowych dzięki skróceniu czasów wymiany.

wskazówka:

Roloc™ Bristle-Disc zob. 573510 i następne.

oznaczenie ziarnistości: ZA

gwint: system szybkiej wymiany Roloc™

maksymalna prędkość obrotowa: 20000 min⁻¹

Opis techniczny

ziarnistość	80
Ø tarczy	50,8 mm
Materiały ściernie	tkanina z korundu cyrkonowego

oznaczenie ziarnistości	ZA
podłoże ścierniwa	talerz z tworzywa sztucznego,
Atrybut nazwy produktu	Ø 50,8 mm
gwint	system szybkiej wymiany Roloc™
maksymalna prędkość obrotowa	20000 min ⁻¹

Akcesoria

Talerze szlifierskie gumowe, Ø chwytu 6 mm średnie Ø zewnętrzna 50 mm	554092 50
gumowy talerz szlifierski ze Ø chwytu 6 mm. miękkie Ø zewnętrzna 50 mm	554091 50
alerze szlifierskie gumowe, o Ø chwytu 6 mm twarde Ø zewnętrzna 50 mm	554089 50
gumowy talerz szlifierski, o Ø chwytu 6 mm. półtwarde Ø zewnętrzna 50 mm	554093 50
Talerze szlifierskie z tworzywa sztucznego, Ø chwytu 6 mm Ø zewnętrzna 50 mm	554090 50