

**DNGA 150608, BU7220, rodzaj krawędzi skrawającej: G****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	255448 G
GTIN	4045197895295
Klasa artykułu	21H

Opis**Wykonanie:**

Wyposażone w 2 ostrza.

Opis:

Nowy CBN z wyważoną kombinacją wytrzymałości i odporności na pęknięcia do uniwersalnego zastosowania w stalach hartowanych do 67 HRC w połączeniu ze specjalnym fazowaniem. Do zastosowania zarówno w cięciu ciągłym, jak i lekko i mocno przerywanym.

Gatunek: BU7220

rodzaj krawędzi skrawającej: G

głębokość skrawania a_p : 0,05 - 0,2 mm

posuw f : 0,05 - 0,15 mm/obr,

prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 90 - 140 m/min

Opis techniczny

Głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$	3,75 mm
Głębokość skrawania $a_{p \text{ min.}}$	0,55 mm
posuw f	0,05 - 0,15 mm/obr,

Gatunek	BU7220
promień naroża	0,8 mm
głębokość skrawania a_p	0,05 - 0,2 mm
liczba wymian	2
rodzaj krawędzi skrawającej	G
Materiał ostrza 	CBN
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	100
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	90 - 140 m/min
Seria	Noże
Seria	Wytaczaki
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	DNGA 150608
Atrybut nazwy produktu	BU7220