


**Garant****CNGA 120404, BU7220, rodzaj krawędzi skrawającej: G****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	255409 G
GTIN	4045197895226
Klasa artykułu	21H

**Opis****Wykonanie:**

Wyposażenie w 2 ostrza

**Opis:**

Nowy CBN z wyważoną kombinacją wytrzymałości i odporności na pęknięcia do uniwersalnego zastosowania w stalach hartowanych do 67 HRC w połączeniu ze specjalnym fazowaniem. Do zastosowania zarówno w cięciu ciągłym, jak i lekko i mocno przerywanym.

promień naroża: 0,4 mm

Gatunek: BU7220

głębokość skrawania  $a_p$ : 0,05 - 0,2 mmposuw  $f$ : 0,05 - 0,15 mm/obr,prędkość skrawania  $v_c$  zastosowanie główne: 90 - 140 m/min

rodzaj krawędzi skrawającej: G

**Opis techniczny**

przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka zgrubna i wykańczająca
Materiał ostrza	CBN
Gatunek	BU7220

rodzaj krawędzi skrawającej	G
posuw f	0,05 - 0,15 mm/obr,
promień naroża	0,4 mm
głębokość skrawania $a_p$	0,05 - 0,2 mm
prędkość skrawania $v_c$ zastosowanie główne	90 - 140 m/min
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
Warunki skrawania	w znacznym stopniu nieciągły
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	CNGA 120404
liczba wymian/ostrzy	2
Atrybut nazwy produktu	BU7220
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia

### Dane użytkownika

	przydatność	$V_c$	kod ISO
Stal < 55 HRC	nadają się		
Stal < 60 HRC	nadają się		
Stal < 67 HRC	nadają się		
ciągłe	nadają się		
nieregularnie	nadają się		
przerywanie	nadają się		
suchy	nadają się		