

Garant

Oprawki do głowic frezarskich z kanalikami doprowadz. chłodziwo, HSK-A 100 A = 130, \varnothing trzpienia d1: 22 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	306686 22
GTIN	4045197870124
Klasa artykułu	31A

Opis

Wykonanie:

- \varnothing mocowania 40 z 4 otworami gwintowanymi do mocowania głowic frezarskich wg DIN 2079
 - z otworem na chip Balluffchip
 - powiększona powierzchnia oporowa na kołnierzu
 - powierzchnie funkcyjne HSK obrobione.
- z kanalikami doprowadzającymi chłodziwo (KKB).

Zastosowanie:

Do mocowania frezów walcowo-czołowych i głowic frezowych.

w dostawie::

Śruba mocująca frezy.

Wyp. dodatkowe:

Rurka chłodziwa nr 309880, klucz nasadowy nr 309890, odpowiedni klucz specjalny nr 309840.

\varnothing zewn. D: 48 mm

Długość trzpienia frezarskiego L₄: 19 mm

Śruba dociągająca frez zamienna nr 309860: 22

odpowiedni klucz specjalny nr 309840: 22

Opis techniczny

\varnothing zewn. D	48 mm
odpowiedni klucz specjalny nr 309840	22

Długość trzpienia frezarskiego L ₄	19 mm
Ø trzpienia d ₁	22 mm
Śruba dociągająca frez zamienna nr 309860	22
adapter	HSK-A 100 A = 130
Norma na uchwyt	DIN 69882-3
Norma na uchwyt	DIN 69893
Norma na uchwyt	ISO 12164-1
Kształt	A
Otwór kanalika chłodzącego	niezamykane
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej	G 2,5 przy 25000 min ⁻¹
Dokładność ruchu obrotowego	≤ 6 µm
Strategia skrawania	HPC
Rodzaj produktu	Uchwyty do głowic frezarskich

Aksesoria

Śruba dociągająca frez do Ø trzpienia 22 mm	309860 22
Klucze specjalne do Ø trzpienia 22 mm	309840 22