

**Garant**

**Oprawki do głowic frezarskich, z kanałkami doprowadzającymi chłodziwo,  
PSC 80 krótkie,  $\varnothing$  trzpienia d1: 32 mm**

**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	308551 32
GTIN	4045197870711
Klasa artykułu	31C

**Opis****Wykonanie:**

- z otworem Balluffchip
- wszystkie chwytty przetoczone po utwardzeniu zapewniają spokojniejszą pracę
- powierzchnie funkcyjne konturu zewnętrznego PSC obrobione.

**Zastosowanie:**

Do mocowania frezów walcowo-czołowych i głowic frezowych z rowkiem poprzecznym.

**w dostawie::**

Śruba mocująca frezy.

**Wyp. dodatkowe:**

Rura chłodziwa i klucz nasadowy nr 309885; 309893.

Klucz specjalny nr 309840; śruba dociągająca frez nr 309860.

Strategia skrawania: HPC

wymiar A długości wysięgu: 60 mm

$\varnothing$  zewn. D: 78 mm

Śruba dociągająca frez zamienna nr 309860: 32

odpowiedni klucz specjalny nr 309840: 32

**Opis techniczny**

odpowiedni klucz specjalny nr 309840	32
$\varnothing$ zewn. D	78 mm

Śruba dociągająca frez zamienna nr 309860	32
Ø trzpienia d <sub>1</sub>	32 mm
wymiar A długości wysięgu	60 mm
adapter	PSC 80 krótkie
Norma na uchwyt	ISO 26623-2
Otwór kanalika chłodzącego	zamykane
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej	G 2,5 przy 25000 min <sup>-1</sup>
Dokładność ruchu obrotowego	≤ 6 µm
Strategia skrawania	HPC
Rodzaj produktu	Uchwyty do głowic frezarskich

## Akcesoria

Klucze specjalne do Ø trzpienia 32 mm	309840 32
---------------------------------------	-----------