

Garant
Noże 45°, lewe, szerokość trzonu / skrawania W: 20/3

Dane zamówienia

Numer katalogowy	273763 20/3
GTIN	4045197869296
Klasa artykułu	21W

Opis
Zastosowanie:

Do wytaczania precyzyjnego bezpośrednio na ramieniu, do stworzenia podcięcia dla gwintowania lub szlifowania.

wskazówka:

- $\varnothing D_{\min} = 30 \text{ mm}$ (przy $w = 3$).
- $\varnothing D_{\min} = 35 \text{ mm}$ (przy $w = 2$).
- **Stosować tylko z płytą obrotową do wcinania z ostrzem kulistym nr 273735 – 273739.**

chłodzenie wewnętrzne: nie

głębokość podcięcia $t_{\max.}$: 0,5 mm

maks. szerokość skrawania x: 1,56 mm

maks. szerokość skrawania y: 0,79 mm

Szerokość funkcjonalna L_4 : 23 mm

długość główki L_1 : 33 mm

szerokość chwytu: 20 mm

Opis techniczny

Szerokość funkcjonalna L_4	23 mm
długość całkowita L	125 mm
głębokość podcięcia $t_{\max.}$	0,5 mm
śruba	279815 6 (TX25; 6 Nm)
długość główki L_1	33 mm
Szerokość skrawania W	3 mm

szerokość chwytu	20 mm
maks. szerokość skrawania x	1,56 mm
maks. szerokość skrawania y	0,79 mm
rodzaj zastosowania	lewe
chłodzenie wewnętrzne	nie
możliwość wcinania osiowego	nie
rodzaj chwytu	Uchwyt zaciskowy
Rodzaj produktu	Noże

Akcesoria

śruba zaciskowa	279904
Wkrętaki dynamometryczne ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 1600 cNm	659906 1600
Groty 8 mm, z magnesem z uchwytem bitów 1/4 cala długość całkowita 50 mm	659874 50
Bity PrecisionBit do śrub Torx®, chwyt E 6,3 profil Torx® TX25	674248 TX25
śruba zaciskowa Typ 6	279815 6