

Garant**Noże 45°, lewe, szerokość trzonu / skrawania W: 25/3**

Dane zamówienia

Numer katalogowy	273763 25/3
GTIN	4045197870803
Klasa artykułu	21W

Opis

Zastosowanie:

Do wytaczania precyzyjnego bezpośrednio na ramieniu, do stworzenia podcięcia dla gwintowania lub szlifowania.

wskazówka:

- $\varnothing D_{\min.} = 30 \text{ mm}$ (przy $w = 3$).
- $\varnothing D_{\min.} = 35 \text{ mm}$ (przy $w = 2$).
- **Stosować tylko z płytą obrotową do wcinania z ostrzem kulistym nr 273735 – 273739.**
- **Bez znormalizowanego podcięcia wg DIN 509.**

chłodzenie wewnętrzne: nie

Szerokość skrawania W: 3 mm

$t_{\min.}$: 0,7 mm

min. szerokość wcinania y: 0,5 mm

Szerokość funkcjonalna L_4 : 28 mm

długość główki L_1 : 33 mm

długość całkowita L: 150 mm

Opis techniczny

długość główki L_1	33 mm
długość całkowita L	150 mm
śruba	279815 6 (TX25; 6 Nm)
Szerokość skrawania W	3 mm
Wielkość chwytu	25 mm

Szerokość funkcjonalna L ₄	28 mm
min. szerokość wcinania y	0,5 mm
t _{min}	0,7 mm
rodzaj zastosowania	lewe
chłodzenie wewnętrzne	nie
możliwość wcinania osiowego	nie
Rodzaj produktu	Noże

Akcesoria

śruba zaciskowa	279904
Bit PrecisionBit do śrub Torx®, 1/4 cala E 6,3 profil Torx® TX25	674248 TX25
Wkrętak dynamometryczny ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 1600 cNm	659906 1600
Groty 8 mm, z magnesem z uchwytem bitów 1/4 cala długość całkowita 50 mm	659874 50
śruba zaciskowa Typ 6	279815 6
Wkrętak dynamometryczny ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 1600 cNm	659957 1600