



Wiertło do płytek kamionkowych, Ø wiertła: 6 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	787035 6
GTIN	9002741151356
Klasa artykułu	76G

Opis

Wykonanie:

Zestaw 2 szt. Wiertło z **płytką z węglików spiekanych szlifowaną narzędziami diamentowymi** z opatentowanym ostrzem centrującym, umożliwiającym dokładne rozpoczynanie pracy i wykonywanie otworów bez wykruszania materiału. Chwyt 10 mm. Wiertło z węglików spiekanych do zastosowania w profesjonalnych uchwytach wiertarskich. Chwyt 6-kątny (E 6,3) 1/4 cala.

Zastosowanie:

Do **najtwardszych płytek kamionkowych**, o stopniu twardości 9 w skali Mohsa i Ritza oraz do szkła i porcelany.

wskazówka:

Nie stosować do wiercenia udarowego. Prędkość obrotowa wrzeczona maks. 200 obr/min. Chłodzenie nie jest wymagane.

Materiał ostrza

 : HM

Zastosowanie z udarem / bez udaru: wiercenie bez udaru

maksymalna prędkość obrotowa: 200 min⁻¹

długość całkowita: 115 mm

Opis techniczny

Zastosowanie z udarem / bez udaru	wiercenie bez udaru
liczba wiertel	2
Ø wiertła	6 mm
długość całkowita	115 mm
chwyt	chwyt walcowy
maksymalna prędkość obrotowa	200 min ⁻¹
Materiał ostrza 	HM
Ø chwytu	10
grot 6-kątny do bitów	E 6,3
Rodzaj produktu	Wiertła do kamienia