



Wiertło do płytek kamionkowych, Ø wiertła: 10 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	787035 10
GTIN	9002741151370
Klasa artykułu	76G

Opis

Wykonanie:

Zestaw 2 szt. Wiertło z **płytką z węglików spiekanych szlifowaną narzędziami diamentowymi** z opatentowanym ostrzem centrującym, umożliwiającym dokładne rozpoczynanie pracy i wykonywanie otworów bez wykruszania materiału. Chwył 10 mm. Wiertło z węglików spiekanych do zastosowania w profesjonalnych uchwytach wiertarskich. Chwył 6-kątny (E 6,3) 1/4 cala.

Zastosowanie:

Do **najtwardszych płytek kamionkowych**, o stopniu twardości 9 w skali Mohsa i Ritza oraz do szkła i porcelany.

wskazówka:

Nie stosować do wiercenia udarowego. Prędkość obrotowa wrzeczona maks. 200 obr/min. Chłodzenie nie jest wymagane.

Materiał ostrza

 : HM

Zastosowanie z udarem / bez udaru: wiercenie bez udaru

maksymalna prędkość obrotowa: 200 min⁻¹

długość całkowita: 120 mm

Opis techniczny

chwyt	chwyt walcowy
liczba wiertel	2
maksymalna prędkość obrotowa	200 min ⁻¹
Materiał ostrza 	HM
długość całkowita	120 mm
Zastosowanie z udarem / bez udaru	wiercenie bez udaru
Ø wiertła	10 mm
Ø chwytu	10
grot 6-kątny do bitów	E 6,3
Rodzaj produktu	Wiertła do kamienia