



Ściernice wachlarzowe V2 Power, (ZA), płasko-skośne do obróbki stali, Ø 125 mm, ziarnistość: 60



Dane zamówienia

Numer katalogowy	565462 60
GTIN	4027497408948
Klasa artykułu	53L

Opis

Wykonanie:

Płytki o opatentowanym, sierpowatym kształcie i rozmieszczeniu zapewniają bardzo wysoką gęstość okładziny, co przyczynia się do bardzo dużej wydajności szlifowania i trwałości. Wysokiej jakości talerz stalowy lub z włókna szklanego redukuje drgania i poziom hałasu.

ZA: czysty **korund cyrkonowy** na podłożu mieszanej tkaniny poliestrowo-bawełnianej. Bardzo agresywny ze względu na otwarte rozmieszczenie ziarna.

ZA-Power: specjalna **mieszanka korundu cyrkonowego** z aktywną powłoką ścierną. Bez zatykania i tępienia ściernicy przez chłodny szlif.

CER: najwyższa wydajność szlifowania, **ziarna ceramiczne** z efektem samoostrzenia się. Brak tępienia i przegrzewania. Nadają się również bardzo dobrze do szlifowania krawędzi.

SiC: szczególnie duże **ziarno karborundowe**, bez zatykania ściernicy. Bardzo przydatne do obróbki Al i kompozytów włóknistych.

ZA: czysty **korund cyrkonowy** na podłożu mieszanej tkaniny poliestrowo-bawełnianej. Bardzo agresywny ze względu na otwarte rozmieszczenie ziarna.

Zastosowanie:

do zastosowania uniwersalnego. Niewielkie wibracje, długa trwałość.

wskazówka:

Tarcze ściernicze wachlarzowe bez talerza SLTflex do miękkiego szlifowania, obróbki spoin pachwinowych itp. zob. nr 566300 i następnne.

oznaczenie ziarnistości: ZA
zawartość żelaza, siarki i chloru: < 0,1 %
zoptymalizowane dla materiału: stal
maks. prędkość obwodowa: 80 m/s
opis kształtu: płasko-skośne
Ø otworu: 22,23 mm

Opis techniczny

opis kształtu	płasko-skośne
ziarnistość	60
Ø otworu	22,23 mm
Ø tarczy	125 mm
oznaczenie ziarnistości	ZA
zawartość żelaza, siarki i chloru	< 0,1 %
Atrybut nazwy produktu	Ø 125 mm
talerze	talerz z włókna szklanego,
zoptymalizowane dla materiału	stal
maks. prędkość obwodowa	80 m/s