

**Szczypce czołowe tnące, mocne , długość całkowita: 200 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	721900 200
GTIN	4003773213819
Klasa artykułu	73F

Opis**Wykonanie:**

Mocna główka, przegub bez luzów. Szczypce czernione, główka polerowana, uchwyty powlekane tworzywem sztucznym. Ostrza hartowane indukcyjnie (ok. 61 HRC).

Norma:

DIN ISO 5748

Materiał:

Specjalna stal narzędziowa, kuta matrycowo i hartowana w oleju.

do cięcia miękkiego drutu do \varnothing : 4 mm

do cięcia twardego drutu do \varnothing : 2,8 mm

Opis techniczny

do cięcia miękkiego drutu do \varnothing	4 mm
do cięcia twardego drutu do \varnothing	2,8 mm
długość całkowita	200 mm
norma	DIN ISO 5748
Uchwyt	Tworzywo sztuczne powlekane
metoda wykonania	Ostrza hartowane indukcyjnie (ok. 61 HRC).
materiał	Specjalna stal narzędziowa
powierzchnia	czarny atramentowy
główka	polerowane

