

HOLEX®**Mocne szczypce, niepowlekane, długość całkowita: 160 mm**

Dane zamówienia

Numer katalogowy	723400 160
GTIN	4045197166241
Klasa artykułu	72B

Opis

Wykonanie:

Mocna główka z dodatkowo hartowanymi indukcyjnie ostrzami (ok. 64 HRC). Przegub nakładany. Wysoka wydajność cięcia dzięki optymalnemu przełożeniu dźwigni.

Szczypce gołe, uchwyty powleczone tworzywem sztucznym.

Zastosowanie:

Do wszystkich drutów (duża trwałość również przy twardym drucie). Bardzo trwałe przy długotrwałych wysokich obciążeniach użytkowych.

Norma:

DIN ISO 5749

Materiał:

Stal chromowo-wanadowa, kuta matrycowo i hartowana w oleju.

do cięcia miękkiego drutu do \varnothing : 3,4 mm

do cięcia twardego drutu do \varnothing : 2,5 mm

do cięcia drutu fortepianowego do \varnothing : 2 mm

Opis techniczny

do cięcia twardego drutu do \varnothing	2,5 mm
do cięcia miękkiego drutu do \varnothing	3,4 mm
do cięcia drutu fortepianowego do \varnothing	2 mm
długość całkowita	160 mm
norma	DIN ISO 5749
Uchwyt	powlekane tworzywem sztucznym.

metoda wykonania	Ostrza hartowane indukcyjnie (ok. 64 HRC).
materiał	Stal chromowo-wanadowa, kuta matrycowo i hartowana w oleju.
powierzchnia	gładka
mocne szczypce tnące boczne	nie
z dołączaną sprężyną rozwierającą	nie