



Czołowe szczypce tnące do sworzni z nasadkami z tworzywa, długość całkowita: 200mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	722010 200
GTIN	4003773067047
Klasa artykułu	73F

Opis

Wykonanie:

Ostrza hartowane indukcyjnie (64 HRC), bardzo korzystne przełożenie dźwigni.

Szczypce atramentowane na czarno, główka polerowana, uchwyty z nasadkami z kilku rodzajów materiału.

Norma:

DIN ISO 5743

Materiał:

Elektrostal wanadowa, kuta i wielostopniowo hartowana w oleju.

Opis techniczny

długość całkowita	200 mm
do cięcia drutu fortepianowego do Ø	3 mm
do cięcia miękkiego drutu do Ø	1 - 6 mm
do cięcia twardego drutu do Ø	3,5 mm
norma	DIN ISO 5743
Uchwyt	Tulejka wielokomponentowa
metoda wykonania	Ostrza hartowane indukcyjnie (ok. 64 HRC).
materiał	Stal wysokowydajna chromowo-wanadowa

powierzchnia	czarny atramentowy
główka	polerowane
Rodzaj produktu	Szczypce tnące