



Mocne szczypce tnące, boczne, chromowane izolowane wg VDE, długość całkowita: 180 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	723510 180
GTIN	4045197501615
Klasa artykułu	71B

Opis

Wykonanie:

Mocna główka, ostrza hartowane indukcyjnie (ok. 64 HRC), przegub nakładany, bez luzów. **Uchwyty pokryte tworzywem sztucznym, do prac pod napięciem do 1000 V wg. DIN EN 60900 / VDE 0682-201.**

Szczypce chromowane, uchwyty z ergonomicznymi nasadkami z kilku rodzajów materiału, z przyczepną powłoką Haptoprene®.

Norma:

DIN ISO 5749

Materiał:

Stal chromowo-wanadowa, kuta matrycowo i hartowana w oleju.

izolacja elektryczna: VDE 1000 V

do cięcia miękkiego drutu do \varnothing : 3,8 mm

do cięcia twardego drutu do \varnothing : 2,7 mm

do cięcia drutu fortepianowego do \varnothing : 2,2 mm

Opis techniczny

długość całkowita	180 mm
do cięcia twardego drutu do \varnothing	2,7 mm
do cięcia miękkiego drutu do \varnothing	3,8 mm
do cięcia drutu fortepianowego do \varnothing	2,2 mm
izolacja elektryczna	VDE 1000 V

norma	DIN ISO 5749
norma	DIN EN 60900 / VDE 0682-201
Uchwyt	Nasadki z kilku rodzajów materiału, z przyczepną powłoką Santoprene®
metoda wykonania	Ostrza hartowane indukcyjnie (ok. 64 HRC).
materiał	Stal chromowo-wanadowa, kuta matrycowo i hartowana w oleju.
powierzchnia	chromowane
mocne szczypce tnące boczne	nie
z dołączaną sprężyną rozwierającą	nie