

**HOLEX®****Mocne szczypce, niepowlekane, długość całkowita: 200 mm**

## Dane zamówienia

Numer katalogowy	723400 200
GTIN	4045197166265
Klasa artykułu	72B

## Opis

### Wykonanie:

Mocna główka z dodatkowo hartowanymi indukcyjnie ostrzami (ok. 64 HRC). Przegub nakładany. Wysoka wydajność cięcia dzięki optymalnemu przełożeniu dźwigni.

Szczypce gołe, uchwyty powleczone tworzywem sztucznym.

### Zastosowanie:

Do wszystkich drutów (duża trwałość również przy twardym drucie). Bardzo trwałe przy długotrwałych wysokich obciążeniach użytkowych.

### Norma:

**DIN ISO 5749**

### Materiał:

Stal chromowo-wanadowa, kuta matrycowo i hartowana w oleju.

do cięcia miękkiego drutu do  $\varnothing$ : 4,2 mm

do cięcia twardego drutu do  $\varnothing$ : 3 mm

do cięcia drutu fortepianowego do  $\varnothing$ : 2,5 mm

## Opis techniczny

do cięcia drutu fortepianowego do $\varnothing$	2,5 mm
do cięcia miękkiego drutu do $\varnothing$	4,2 mm
do cięcia twardego drutu do $\varnothing$	3 mm
długość całkowita	200 mm
norma	DIN ISO 5749
Uchwyt	powlekane tworzywem sztucznym.

metoda wykonania	Ostrza hartowane indukcyjnie (ok. 64 HRC).
materiał	Stal chromowo-wanadowa, kuta matrycowo i hartowana w oleju.
powierzchnia	gładka
mocne szczypce tnące boczne	nie
z dołączaną sprężyną rozwierającą	nie