



Mocne szczypce tnące, boczne, chromowane izolowane wg VDE, długość całkowita: 200 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	723510 200
GTIN	4045197501622
Klasa artykułu	71B

Opis

Wykonanie:

Mocna główka, ostrza hartowane indukcyjnie (ok. 64 HRC), przegub nakładany, bez luzów. **Uchwyty pokryte tworzywem sztucznym, do prac pod napięciem do 1000 V wg. DIN EN 60900 / VDE 0682-201.**

Szczypce chromowane, uchwyty z ergonomicznymi nasadkami z kilku rodzajów materiału, z przyczepną powłoką Haptoprene®.

Norma:

DIN ISO 5749

Materiał:

Stal chromowo-wanadowa, kuta matrycowo i hartowana w oleju.

izolacja elektryczna: VDE 1000 V

do cięcia miękkiego drutu do \varnothing : 4,2 mm

do cięcia twardego drutu do \varnothing : 3 mm

do cięcia drutu fortepianowego do \varnothing : 2,5 mm

Opis techniczny

do cięcia miękkiego drutu do \varnothing	4,2 mm
do cięcia drutu fortepianowego do \varnothing	2,5 mm
długość całkowita	200 mm
do cięcia twardego drutu do \varnothing	3 mm
izolacja elektryczna	VDE 1000 V

norma	DIN ISO 5749
norma	DIN EN 60900 / VDE 0682-201
Uchwyt	Nasadki z kilku rodzajów materiału, z przyczepną powłoką Santoprene®
metoda wykonania	Ostrza hartowane indukcyjnie (ok. 64 HRC).
materiał	Stal chromowo-wanadowa, kuta matrycowo i hartowana w oleju.
powierzchnia	chromowane
mocne szczypce tnące boczne	nie
z dołączaną sprężyną rozwierającą	nie