

Garant**Pilniki obrotowe Z FINE – bardzo drobne, HM, Typ: C0313****Dane zamówienia**

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 546840 C0313 |
| GTIN | 4045197679857 |
| Klasa artykułu | 51D |

Opis**Wykonanie:**

Frezy trzpieniowe **GARANT** produkowane są z wysokowydajnych gatunków węglików spiekanych o dużej ciągliwości i bardzo dużej stabilności ostrzy, wyłącznie na najnowocześniejszych obrabiarkach CNC. Chwyty tych frezów są stalowe, jeżeli średnica główki jest większa od średnicy chwytu. W innym przypadku frezy wykonane całkowicie z HM. Pilniki obrotowe, miniaturowe HM z chwytem 3 mm. **Kształt walcowy zaokrąglony (WRC).**

Zastosowanie:

Do niemal wszystkich materiałów przy obróbce ręcznej lub za pomocą robotów przemysłowych. Do usuwania zadziorów, fazowania krawędzi, szlifowania, wygładzania spoin i obrabiania płaszczyzn.

Ø chwytu: 3 mm

opis kształtu: walc. okr.

Ø główki: 3 mm

długość główki L₁: 13 mm

długość całkowita: 40 mm

Ø chwytu: 3 mm

Opis techniczny

| | |
|-------------------------------|------------------|
| długość główki L ₁ | 13 mm |
| Kształt | C0313 |
| oznaczenie uzębienia | Z FINE |
| Stopień wielkości uzębienia | bardzo drobny |
| Ø główki | 3 mm |
| opis kształtu | walc. okr. |
| długość całkowita | 40 mm |
| Ø chwytu | 3 mm |
| Materiał ostrza | HM |
| Rodzaj produktu | Pilniki obrotowe |