

HOLEX**Szczypce czołowe tnące, niepowlekane, długość całkowita: 160mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	721150 160
GTIN	4045197166203
Klasa artykułu	72B

Opis**Wykonanie:**

Mocna główka z krótkim przegubem. Ostrza hartowane indukcyjnie (ok. 64 HRC). Szczypce czernione, główka polerowana, uchwyty powlekane tworzywem sztucznym. Wysoka wydajność cięcia dzięki optymalnemu przełożeniu dźwigni.

Norma:**DIN ISO 5748****Materiał:**

Ulepszana cieplnie stal chromowo-wanadowa, hartowana w oleju.

Opis techniczny

do cięcia miękkiego drutu do Ø	4,5 mm
do cięcia twardego drutu do Ø	2,5 mm
długość całkowita	160 mm
do cięcia drutu fortepianowego do Ø	2 mm
norma	DIN ISO 5748
Uchwyt	powlekane tworzywem sztucznym.
metoda wykonania	Ostrza hartowane indukcyjnie (ok. 64 HRC).
materiał	Stal chromowo-wanadowa
powierzchnia	czarny atramentowy

główka

gładka

Rodzaj produktu

Szczypce tnące