

**Mocne szczypce tnące, boczne, chromowane, z nasadkami, długość całkowita: 180 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	723040 180
GTIN	4045197416995
Klasa artykułu	71B

Opis**Wykonanie:**

Mocna główka z dodatkowo hartowanymi indukcyjnie ostrzami (ok. 64 HRC). Przegub nakładany. Wysoka wydajność cięcia dzięki optymalnemu przełożeniu dźwigni. Szczypce chromowane, uchwyty z ergonomicznymi nasadkami z kilku rodzajów materiału, z przyczepną powłoką Haptoprene®.

Zastosowanie:

Do wszystkich drutów (duża trwałość również przy twardym drucie). Bardzo trwałe przy długotrwałych wysokich obciążeniach użytkowych.

Norma:**DIN ISO 5749****Materiał:**

Stal chromowo-wanadowa, kuta matrycowo i hartowana w oleju.
do cięcia miękkiego drutu do \varnothing : 3,8 mm
do cięcia twardego drutu do \varnothing : 2,7 mm
do cięcia drutu fortepianowego do \varnothing : 2,2 mm

Opis techniczny

do cięcia drutu fortepianowego do \varnothing	2,2 mm
do cięcia miękkiego drutu do \varnothing	3,8 mm
długość całkowita	180 mm
do cięcia twardego drutu do \varnothing	2,7 mm
norma	DIN ISO 5749

Uchwyt	Nasadki z kilku rodzajów materiału, z przyczepną powłoką Santoprene®
metoda wykonania	Ostrza hartowane indukcyjnie (ok. 64 HRC).
materiał	Stal chromowo-wanadowa, kuta matrycowo i hartowana w oleju.
powierzchnia	chromowane
mocne szczypce tnące boczne	nie
z dołączaną sprężyną rozwierającą	nie