

**Mocne szczypce tnące, boczne, polerowane, długość całkowita: 200 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	723150 200
GTIN	4003773034056
Klasa artykułu	73F

**Opis****Wykonanie:**

Mocna główka z dodatkowo hartowanymi indukcyjnie ostrzami (ok. 64 HRC). Przegub nakładany. Wysoka wydajność cięcia dzięki optymalnemu przełożeniu dźwigni.

Szczypce czernione, główka polerowana, uchwyty powlekane tworzywem sztucznym.

**Zastosowanie:**

Do wszystkich drutów (duża trwałość również przy twardym drucie). Bardzo trwałe przy długotrwałych wysokich obciążeniach użytkowych.

**Norma:****DIN ISO 5749****Materiał:**

Stal chromowo-wanadowa, kuta matrycowo i hartowana w oleju.

do cięcia miękkiego drutu do  $\varnothing$ : 4,2 mm

do cięcia twardego drutu do  $\varnothing$ : 3 mm

do cięcia drutu fortepianowego do  $\varnothing$ : 2,5 mm

**Opis techniczny**

do cięcia twardego drutu do $\varnothing$	3 mm
do cięcia miękkiego drutu do $\varnothing$	4,2 mm
do cięcia drutu fortepianowego do $\varnothing$	2,5 mm
długość całkowita	200 mm
norma	DIN ISO 5749
Uchwyt	powlekane tworzywem sztucznym.

metoda wykonania	Ostrza hartowane indukcyjnie (ok. 64 HRC).
materiał	Stal chromowo-wanadowa, kuta matrycowo i hartowana w oleju.
powierzchnia	czernione, główka polerowana
mocne szczypce tnące boczne	nie
z dołączaną sprężyną rozwierającą	nie