

**Mocne szczypce tnące, boczne, chromowane, z nasadkami, długość całkowita: 200 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	723040 200
GTIN	4045197417008
Klasa artykułu	71B

Opis**Wykonanie:**

Mocna główka z dodatkowo hartowanymi indukcyjnie ostrzami (ok. 64 HRC). Przegub nakładany. Wysoka wydajność cięcia dzięki optymalnemu przełożeniu dźwigni.

Szczypce chromowane, uchwyty z ergonomicznymi nasadkami z kilku rodzajów materiału, z przyczepną powłoką Haptoprene®.

Zastosowanie:

Do wszystkich drutów (duża trwałość również przy twardym drucie). Bardzo trwałe przy długotrwałych wysokich obciążeniach użytkowych.

Norma:**DIN ISO 5749****Materiał:**

Stal chromowo-wanadowa, kuta matrycowo i hartowana w oleju.

do cięcia miękkiego drutu do \varnothing : 4,2 mm

do cięcia twardego drutu do \varnothing : 3 mm

do cięcia drutu fortepianowego do \varnothing : 2,5 mm

Opis techniczny

do cięcia miękkiego drutu do \varnothing	4,2 mm
do cięcia twardego drutu do \varnothing	3 mm
długość całkowita	200 mm
do cięcia drutu fortepianowego do \varnothing	2,5 mm
norma	DIN ISO 5749

Uchwyt	Nasadki z kilku rodzajów materiału, z przyczepną powłoką Santoprene®
metoda wykonania	Ostrza hartowane indukcyjnie (ok. 64 HRC).
materiał	Stal chromowo-wanadowa, kuta matrycowo i hartowana w oleju.
powierzchnia	chromowane
mocne szczypce tnące boczne	nie
z dołączaną sprężyną rozwierającą	nie