

wielkość gwintu Sprawdzian trzpieniowy graniczny, TiN, gwint: M12**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	486008 M12
GTIN	2050001060471
Klasa artykułu	48B

Opis**Wykonanie:**

Zeszlifowanie pierwszego zwoju gwintu usuwa większe zanieczyszczenia z kontrolowanego gwintu i zapobiega przedwczesnemu wyłamaniu się pierwszego zwoju. Wykonanie wg DIN 2279 - 2299.

strony przechodnia i nieprzechodnia na jednym trzpieniu (DIN 2240, część 1, kształt R). Strona nieprzechodnia oznaczona na czerwono.

strona przechodnia powlek. TiN zwiększa trwałość, rowek na zanieczyszczenia od M6.

Zastosowanie:

Do prawych gwintów metrycznych ISO wg DIN 13.

klasa tolerancji 6H (do M 1,4 = 5H).

Norma:

Tolerancje i odchyłki wg **DIN ISO 1502**.

Wyp. dodatkowe:

Sprawdziany tłoczkowe graniczne do otworów pod gwint nr 486055.

wskazówka:

Sprawdziany do gwintów o innych skokach, do gwintów Whitwortha, trapezowych, okrągłych UNC, UNF, NPT i lewozwojowych - są dostępne na zamówienie.

Opis techniczny

gwint	M12
skok gwintu	1,75 mm
Klasa tolerancji	6H
Norma	DIN 13
Rodzaj gwintu	M

Karta danych

jakość	6
pole tolerancji	H
Typ sprawdzianu	Sprawdzian nieprzechodni
Typ sprawdzianu	Przymiar przychodni
powierzchnia strony przechodniej	TiN
Kalibracja	L10
Rodzaj produktu	Trzpieniowy sprawdzian graniczny do gwintów

Odpowiednie produkty

<https://www.hoffmann-group.com/PL/pl/hom/p/486008-M12>