

**Garant****Pilniki obrotowe Z7 – średnie, z uzębieniem naprzemienskoścym, HM, Typ: G0613****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	546900 G0613
GTIN	4045197156877
Klasa artykułu	51D

**Opis****Wykonanie:**

Frezy trzpieniowe **GARANT** produkowane są z wysokowydajnych gatunków węglików spiekanych o dużej ciągliwości i bardzo dużej stabilności ostrzy, wyłącznie na najnowocześniejszych obrabiarkach CNC. Chwyty tych frezów są stalowe, jeżeli średnica główki jest większa od średnicy chwytu. W innym przypadku frezy wykonane całkowicie z HM. Pilniki obrotowe, miniaturowe HM z chwytem 3 mm.

**Zastosowanie:**

Do niemal wszystkich materiałów przy obróbce ręcznej lub za pomocą robotów przemysłowych. Do usuwania zadziorów, fazowania krawędzi, szlifowania, wygładzania spoin i obrabiania płaszczyzn.

Ø chwytu: 3 mm

opis kształtu: łukowy ostry

Ø główki: 6 mm

długość główki L<sub>1</sub>: 13 mm

długość całkowita: 43 mm

Ø chwytu: 3 mm

**Opis techniczny**

opis kształtu	łukowy ostry
Kształt	G0613
oznaczenie uzębienia	Z7
długość główki L <sub>1</sub>	13 mm
Stopień wielkości uzębienia	średnia

długość całkowita	43 mm
rodzaj uzębienia	Uzębienie naprzemianskośne
Ø główki	6 mm
Ø chwytu	3 mm
Materiał ostrza &nbsp;	HM
Rodzaj produktu	Pilniki obrotowe