

**3M Roloc™****Włókninowe tarcze ściernie do wykańczania SC-DR, Ø 50,8 mm, porównanie ziarnistości: 100****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	554045 100
GTIN	2050001747754
Klasa artykułu	53M

**Opis****Wykonanie:**

**System szybkiej wymiany** z gwintem z tworzywa sztucznego (Roloc™, Combidisc® CDR) umożliwia bezpieczną i szybką wymianę narzędzia szlifierskiego jednym ruchem ręki..

Uniwersalna i wydajna **włóknina nylonowa**.

**Zastosowanie:**

Do czyszczenia, odtłuszczania, matowania powierzchni metalowych.

Do efektywnego szlifowania małych powierzchni o różnym ukształtowaniu. Redukcja kosztów operacji wielostopniowych dzięki skróceniu czasów wymiany.

**wskazówka:**

**Roloc™ Bristle-Disc** zob. 573510 i następne.

oznaczenie ziarnistości: A

zawartość żelaza, siarki i chloru: < 0,1 %

maksymalna prędkość obrotowa: 23000 min<sup>-1</sup>

ziarnistość: zgrubne

wersja: A crs

**Opis techniczny**

porównanie ziarnistości	100
ziarnistość	zgrubne

wersja	A crs
Ø tarczy	50,8 mm
Materiały ściernie	Włóknina nylonowa
oznaczenie ziarnistości	A
zawartość żelaza, siarki i chloru	< 0,1 %
Atrybut nazwy produktu	Ø 50,8 mm
maksymalna prędkość obrotowa	23000 min <sup>-1</sup>

## Akcesoria

Talerze szlifierskie gumowe, Ø chwytu 6 mm średnie Ø zewnętrzna 50 mm	554092 50
Talerze szlifierskie z tworzywa sztucznego, Ø chwytu 6 mm Ø zewnętrzna 50 mm	554090 50
alerze szlifierskie gumowe, o Ø chwytu 6 mm twarde Ø zewnętrzna 50 mm	554089 50
gumowy talerz szlifierski, o Ø chwytu 6 mm. półtwarde Ø zewnętrzna 50 mm	554093 50
gumowy talerz szlifierski ze Ø chwytu 6 mm. miękkie Ø zewnętrzna 50 mm	554091 50