

wielkość gwintu Sprawdźnian trzpieniowy nieprzechodni 6H, gwint: M48**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	486030 M48
GTIN	4045197213150
Klasa artykułu	48B

Opis**Wykonanie:**

Zeszlifowanie pierwszego zwoju gwintu usuwa większe zanieczyszczenia z kontrolowanego gwintu i zapobiega przedwczesnemu wyłamaniu się pierwszego zwoju. Wykonanie wg DIN 2279 - 2299.

strony przechodnia i nieprzechodnia na oddzielnych trzpieniach (DIN 2240, część 2, kształt GE).

Zastosowanie:

Do prawych gwintów metrycznych ISO wg DIN 13.
klasa tolerancji 6H (do M 1,4 = 5H).

Norma:

Toleranzen und Abmaße nach **DIN ISO 1502.**

wskazówka:

Sprawniki do gwintów o innych skokach, do gwintów Whitwortha, trapezowych, okrągłych UNC, UNF, NPT i lewozwojowych - są dostępne na zamówienie.

norma: DIN 13

Rodzaj gwintu: M

Kalibracja: M7

skok gwintu: 5 mm

Opis techniczny

Klasa tolerancji	6H
skok gwintu	5 mm
gwint	M48
norma	DIN 13

Rodzaj gwintu	M
Kalibracja	M7

Usługi

Kalibracja trzpieniowych sprawdzianów do gwintów, przechodnich lub nieprzechodnich Ø maks. 60 mm	018580 60
Znakowanie opis laserowy	018940
Kalibracja DAkkS Kalibracja trzpieniowego sprawdzianu do gwintów, przechodnich lub nieprzechodnich maksymalna Ø 90 mm	019580 90