



## Mocne szczypce tnące, boczne, polerowane, ze sprężyną rozwier., długość całkowita: 160 mm



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	725230 160
GTIN	4003773065111
Klasa artykułu	73F

### Opis

#### Wykonanie:

Mocna główka z dodatkowo hartowanymi indukcyjnie ostrzami (ok. 64 HRC). Przegub nakładany. **Z wyłączaną sprężyną rozwierającą.**

Szczypce atramentowane na czarno, główka polerowana, uchwyty z nasadkami z kilku rodzajów materiału. Wysoka wydajność cięcia dzięki optymalnemu przełożeniu dźwigni.

#### Norma:

**DIN ISO 5749**

#### Materiał:

Stal chromowo-wanadowa, kuta matrycowo i hartowana w oleju.

do cięcia miękkiego drutu do  $\varnothing$ : 3,4 mm

do cięcia twardego drutu do  $\varnothing$ : 2,5 mm

do cięcia drutu fortepianowego do  $\varnothing$ : 2 mm

### Opis techniczny

do cięcia twardego drutu do $\varnothing$	2,5 mm
do cięcia drutu fortepianowego do $\varnothing$	2 mm
długość całkowita	160 mm
do cięcia miękkiego drutu do $\varnothing$	3,4 mm
norma	DIN ISO 5749
Uchwyt	Nasadki wielokomponentowe

metoda wykonania	Ostrza hartowane indukcyjnie (ok. 64 HRC).
materiał	Stal chromowo-wanadowa, kuta matrycowo i hartowana w oleju.
powierzchnia	czernione, główka polerowana
mocne szczypce tnące boczne	nie
z dołączaną sprężyną rozwierającą	tak