

wielkość gwintu Sprawdzian trzpieniowy graniczny, gwint: M30**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	486000 M30
GTIN	2050001691057
Klasa artykułu	48B

Opis**Wykonanie:**

Zeszlifowanie pierwszego zwoju gwintu usuwa większe zanieczyszczenia z kontrolowanego gwintu i zapobiega przedwczesnemu wyłamaniu się pierwszego zwoju. Wykonanie wg DIN 2279 - 2299.

strony przechodnia i nieprzechodnia na jednym trzpieniu (DIN 2240, część 1, kształt R).

Strona nieprzechodnia oznaczona na czerwono.

Zastosowanie:

Do prawych gwintów metrycznych ISO wg DIN 13.
klasa tolerancji 6H (do M 1,4 = 5H).

Norma:

Toleranzen und Abmaße nach **DIN ISO 1502**.

wskazówka:

Sprawdziany do gwintów o innych skokach, do gwintów Whitwortha, trapezowych, okrągłych UNC, UNF, NPT i lewozwojowych - są dostępne na zamówienie.

Kalibracja: M6

norma: DIN 13

Rodzaj gwintu: M

skok gwintu: 3,5 mm

Opis techniczny

gwint	M30
skok gwintu	3,5 mm
Klasa tolerancji	6H
Rodzaj gwintu	M

norma	DIN 13
norma	DIN 13
Rodzaj gwintu	M
Kalibracja	M6
Rodzaj produktu	Trzpieniowy sprawdzian graniczny do gwintów

Usługi

Kalibracja trzpieniowych sprawdzianów granicznych do gwintów Ø maks. 60 mm	018600 60
Znakowanie opis laserowy Typ	018940
Kalibracja DAkkS Sprawdzian trzpieniowy, graniczny maksymalna Ø 90 mm	019600 90