



Mocne szczypce tnące, boczne, polerowane, ze sprężyną rozwier., długość całkowita: 180 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	725230 180
GTIN	4003773060192
Klasa artykułu	73F

Opis

Wykonanie:

Mocna główka z dodatkowo hartowanymi indukcyjnie ostrzami (ok. 64 HRC). Przegub nakładany. **Z wyłączaną sprężyną rozwierającą.**

Szczypce atramentowane na czarno, główka polerowana, uchwyty z nasadkami z kilku rodzajów materiału. Wysoka wydajność cięcia dzięki optymalnemu przełożeniu dźwigni.

Norma:

DIN ISO 5749

Materiał:

Stal chromowo-wanadowa, kuta matrycowo i hartowana w oleju.

do cięcia miękkiego drutu do \varnothing : 3,8 mm

do cięcia twardego drutu do \varnothing : 2,7 mm

do cięcia drutu fortepianowego do \varnothing : 2,2 mm

Opis techniczny

do cięcia miękkiego drutu do \varnothing	3,8 mm
do cięcia drutu fortepianowego do \varnothing	2,2 mm
długość całkowita	180 mm
do cięcia twardego drutu do \varnothing	2,7 mm
norma	DIN ISO 5749
Uchwyt	Nasadki wielokomponentowe

metoda wykonania	Ostrza hartowane indukcyjnie (ok. 64 HRC).
materiał	Stal chromowo-wanadowa, kuta matrycowo i hartowana w oleju.
powierzchnia	czernione, główka polerowana
mocne szczypce tnące boczne	nie
z dołączaną sprężyną rozwierającą	tak