

**Wiertła udarowe z węglików spiekanych SDS-plus, Ø×długość całkowita:
18X200 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	789000 18X200
GTIN	4002395312177
Klasa artykułu	76G

Opis**Wykonanie:**

3 specjalne zęby napędowe Power Breaker M2 generują mikropęknięcia w materiale przeznaczonym do wiercenia, co przyspiesza postęp wiercenia i usuwanie materiału. Wysokiej jakości ostrze z węgla spiekane ze złączem lutowanym o szczególnie dużej wytrzymałości zapewnia dużą trwałość również w zbrojonym betonie. Dzięki linii śrubowej na wzmocnionym rdzeniu (KVS) drgania są tłumione; energia uderzeń jest przenoszona bezpośrednio na wierzchołek wiertła.

Zastosowanie:

Do wiercenia w betonie, kamieniu naturalnym i cegle.

wskazówka:

Przed użyciem wiertel długich (> 500 mm) należy wstępnie nawiercić wiertłem krótkim o tej samej średnicy. (Zapobiega to złamaniu wiertła).

Materiał ostrza

 : HM

Zastosowanie z udarem / bez udaru: Wiercenie z udarem

chwyt: SDS Plus

długość linii śrubowej: 150 mm

Opis techniczny

długość linii śrubowej	150 mm
Ø	18 mm
długość całkowita	200 mm
Liczba ostrzy Z	2
Materiał ostrza	HM

Zastosowanie z udarem / bez udaru

Wiercenie z udarem

chwyt

SDS Plus