



**Precyzyjne, boczne szczypce tnące, kształt standardowy, SFW, długość całkowita: 110 mm**



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	725390 110
GTIN	4045197166364
Klasa artykułu	71B

### Opis

#### Wykonanie:

Smukłe szczęki, ostrza hartowane indukcyjnie i precyzyjnie zeszlifowane z lekkim skosem ostrza. Uchwyt pokryty tworzywem sztucznym, ze sprężyną rozwierającą.

#### Materiał:

Stal chromowo-wanadowa, kuta matrycowo i hartowana w oleju.

skos ostrza: Bardzo drobny boczny skos ostrza

do cięcia miękkiego drutu do  $\varnothing$ : 0,3 - 1,2 mm

do cięcia średnio twardego drutu do  $\varnothing$ : 0,3 - 0,8 mm

### Opis techniczny

długość całkowita	110 mm
do cięcia miękkiego drutu do $\varnothing$	0,3 - 1,2 mm
do cięcia średnio twardego drutu do $\varnothing$	0,3 - 0,8 mm
skos ostrza	Bardzo drobny boczny skos ostrza
Uchwyt	Nakładki grubościennego tworzywa sztucznego
metoda wykonania	Ostrza hartowane indukcyjnie i szlifowane precyzyjnie

materiał	Stal chromowo-wanadowa, kuta matrycowo i hartowana w oleju.
Atrybut nazwy produktu	SFW
ramię ze sprężyną rozwierającą	tak

---

## Akcesoria

zestaw sprężyn 2-elem.	719270
------------------------	--------