

Garant

Precyzyjne, boczne szczypce tnące, kształt ostry z tępą końcówką, SFW, długość całkowita: 110mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	725392 110
GTIN	4045197166388
Klasa artykułu	71B

Opis

Wykonanie:

Smukłe szczęki, ostrza hartowane indukcyjnie i precyzyjnie zeszlifowane z lekkim skosem ostrza. Uchwyt pokryty twor. sztucznym, ze sprężyną rozwierającą.

Materiał:

Stal chromowo-wanadowa, kuta matrycowo i hartowana w oleju.

Opis techniczny

długość całkowita	110 mm
do cięcia miękkiego drutu do Ø	0,3 - 1,2 mm
do cięcia średnio twardego drutu do Ø	0,3 - 0,8 mm
skos ostrza	Bardzo drobny boczny skos ostrza
Uchwyt	nasadki z tworzywa
metoda wykonania	Ostrza hartowane indukcyjnie i szlifowane precyzyjnie
materiał	Stal chromowo-wanadowa, kuta matrycowo i hartowana w oleju.
Atrybut nazwy produktu	SFW

ramię ze sprężyną rozwierającą	tak
Rodzaj produktu	Szczypce tnące

Akcesoria

zestaw sprężyn2-elem.	719270
-----------------------	--------