

**Krażki fibrowe KF 708, korund półszlachetny (A), Ø 115 mm, ziarnistość: 50****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	566400 50
GTIN	4018875278178
Klasa artykułu	56V

Opis**Wykonanie:**

Wytrzymałe, ale bardzo giętkie **wulkanizowane krążki fibrowe**. Otwór 22,23 mm i nacięcie krzyżowe.

Wysokiej jakości, uniwersalne fibrowe krążki ściernie VSM KF 708 do szlifowania metali, tworzywa sztucznego, drewna itp. Rodzaj ziarna: **korund półszlachetny (A)**.

Zastosowanie:

Na szlifierkach kątowych o maksymalnej prędkości obwodowej 80 m/s, z talerzami szlifierskimi nr 566650 / 566670. Do **szlifowania powierzchni płaskich albo wypukłych** z dużą **elastycznością**.

oznaczenie ziarnistości: A

zawartość żelaza, siarki i chloru: < 0,1 %

Ø otworu: 22,23 mm

zoptymalizowane dla materiału: stal

maks. prędkość obwodowa: 80 m/s

oznaczenie producenta: VSM KF 708

Opis techniczny

ziarnistość	50
oznaczenie producenta	VSM KF 708

Ø tarczy	115 mm
Materiały ściernie	korund półszlachetny (A)
oznaczenie ziarnistości	A
podłoże ścierniwa	wulkanizowane krążki fibrowe
zawartość żelaza, siarki i chloru	< 0,1 %
Atrybut nazwy produktu	Ø 115 mm
uchwyt	system szybkiej wymiany Roloc™
Ø otworu	22,23 mm
pasują do systemu szybkowymennego	Roloc™
zoptymalizowane dla materiału	stal
maks. prędkość obwodowa	80 m/s
maksymalna prędkość obrotowa	13300 min ⁻¹

Aksesoria

Talerze szlifierskie twarde/z żebrami chłodzącymi Ø zewnętrzna 115 mm	566672 115
Talerze szlifierskie ISO elastyczne/gładkie Ø zewnętrzna 108 mm	566650 108
Talerze szlifierskie ISO średiotwarde/z żebrami chłodzącymi Ø zewnętrzna 108 mm	566670 108