

Garant**Ściernice trzpieniowe, zestaw drobne, AR, liczba ściernic trzpieniowych: 10****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	550100 10
GTIN	4045197239082
Klasa artykułu	51E

Opis**Wykonanie:**

Ściernice trzpieniowe GARANT (z certyfikatem OSA i sprawdzone według EN 12 413) są pod względem twardości, lepszca, gatunków i wielkości ziarna dostosowane szczególnie do podanych przypadków i dla możliwie dużego spektrum zastosowań. Dokładność ruchu obrotowego gwarantuje bezwibracyjną pracę, tym samym chroni człowieka, maszynę i obrabiany przedmiot. Ściernice trzpieniowe GARANT znajdują uniwersalne zastosowanie przy obróbce **krawędzi i przy szlifie powierzchniowym** oraz charakteryzują się bardzo wysoką wydajnością obróbki ubytkowej, w połączeniu z dużą trwałością i równomierną jakością powierzchni obrabianego przedmiotu.

chwyt 3 mm = + 30 mm Zalecana prędkość obwodowa 40-50 m/s.

Ściernice trzpieniowe ze spoiwem ceramicznym **z różowego korundu szlachetnego**.

Wykonanie średnio twarde.

Zestawy wybranych ściernic trzpieniowych o najczęściej używanych kształtach i wymiarach.

Zastosowanie:

Do uniwersalnej obróbki **stali niestopowych i niskostopowych** oraz **staliwa**.

Zalecana prędkość skrawania 30 – 50 m/s.

w dostawie::

po 1 ściernicy trzpieniowej ZY0205 / ZY0306 / ZY0510 / ZY1303 / ZY1604 / KU06 / KU10 / SP0306 / D18 0708 / B53 0816.

Opis techniczny

liczba ściernic trzpieniowych	10
ziarnistość	drobny
Materiały ścierne	korund zwykły (A)
oznaczenie ziarnistości	A
Atrybut nazwy produktu	AR
Ø chwytu	3 mm
długość chwytu	30 mm
Rodzaj produktu	Ściernice trzpieniowe