



Wykładziny chłonne, 0,4×30 m, obszar zastosowania: UNI



Dane zamówienia

Numer katalogowy	084390 UNI
GTIN	2050001710758
Klasa artykułu	08J

Opis

Wykonanie:

Włóknina odporna na działanie olejów i środków chemicznych, **o nadzwyczajnej chłonności (do 20-krotnej masy własnej), dzięki czemu występują bardzo niskie koszty usuwania, przy znacznie zredukowanej ilości odpadów.** Włóknina jest wykonana w 100% z polipropylenu i **nadaje się do prawie wszystkich środków chemicznych.** Istotna poprawa bezpieczeństwa i czystości w zakładzie, na posadzce nie zalegają ani ciecze, ani granulaty. **System oznaczeń barwami obszarów zastosowania ścierek.**

Artykuły o wielkości **OIL** wchłaniają tylko olej (np. rozdzielanie oleju i wody, albo zastosowanie na zewnątrz). Artykuły o wielkości **UNI** wchłaniają wszystkie ciecze (np. olej, wodę, środki chemiczne).

Chłonna wykładzina o **3-warstwowej strukturze, ze szczelną, antypoślizgową folią.** Nadaje się zwłaszcza do wykładania korytarzy i powierzchni produkcyjnej oraz jako zabezpieczenie wokół maszyn. Wchłonięta ciecz jest zatrzymywana we włókninie. **100% ochrona posadzki.**

Opis techniczny

kolor	czarne
obszar zastosowania	UNI
Maksymalna zdolność pochłaniania	103 l

Karta danych

szt./karton	2
Rodzaj produktu	Dywany