

Garant

Gwintowniki maszynowe GARANT Master Tap HSSE-PM, AlTiX, UNC: 2-56



Dane zamówienia

Numer katalogowy	137870 2-56
GTIN	4045197899873
Klasa artykułu	11I

Opis

Wykonanie:

Gwintowniki uniwersalne, opracowane z myślą o pracy w szerokim spektrum materiałów z wysokim bezpieczeństwem obróbki.

- **Materiał skrawający HSS-E-PM zapewnia najwyższą odporność na zużycie.**
- **Zmniejszone wartości tarcia dzięki nowej powłoce wysokowydajnej.**
- **Specjalna geometria do optymalnego odprowadzania wiórów.**

Zastosowanie:

Do uniw. gwintów grubozwojnych UNC wg ASME-B1.1.

Rodzaj gwintu: UNC

Materiał ostrza

 ; HSS E PM

norma: DIN 371

liczba zwojów na cal: 56

Ø gwintu: 2,18 mm

długość całkowita L: 46 mm

Ø chwytu D_s: 2,8 mm

Chwyt kwadratowy □: 2,1 mm

Ø otworu rdzenia: 1,85 mm

Opis techniczny

Chwyt kwadratowy □	2,1 mm
Liczba ostrzy Z	2
Ø gwintu	2,18 mm
Materiał ostrza ;	HSS E PM

Ø chwytu D _s	2,8 mm
Rodzaj gwintu	UNC
Ø otworu rdzenia	1,85 mm
liczba zwojów na cal	56
głębokość gwintu	5,45 mm
norma	DIN 371
skok gwintu	0,453 mm
długość całkowita L	46 mm
liczba rowków wiórowych	2
wielkość gwintu	2-56 UNC
kąt nacięcia	15 stopni
Seria	GARANT Master Tap
powłoka	AlTiX
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Klasa tolerancji	2BX
Kształt nakroju	C
Kąt linii śrubowej	40 stopni
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 2,5 x D przy otworach nieprzelotowych
kierunek skrawania	prawe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintownik maszynowy pozwalający na bardzo dynamiczną obróbkę
pierścień barwny	niebieskie
Rodzaj produktu	gwintownik