

**Garant****Gwintowniki maszynowe GARANT Master Tap Gwint lewoskrętny HSS-E-PM kształt B 6HX, AlTiX, MF-LH: 8X1****Dane zamówienia**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 133015 8X1    |
| GTIN             | 4045197899842 |
| Klasa artykułu   | 111           |

**Opis****Wykonanie:**

**Gwintowniki uniwersalne GARANT Master Tap**, opracowane z myślą o pracy w szerokim spektrum materiałów z wysokim bezpieczeństwem obróbki.

- **Materiał skrawający HSS-E-PM zapewnia najwyższą odporność na zużycie.**
- **Zmniejszone wartości tarcia dzięki nowej powłoce wysokowydajnej.**
- **Specjalna geometria do optymalnego odprowadzania wiórow.**

Rodzaj gwintu: MF-LH

Materiał ostrza

&nbsp;: HSS E PM

norma: DIN 374

Klasa tolerancji: ISO 2X 6HX

skok gwintu: 1 mm

długość całkowita L: 90 mm

Ø chwytu D<sub>s</sub>: 6 mm

Chwyt kwadratowy □: 4,9 mm

Ø otworu rdzenia: 7 mm

**Opis techniczny**

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| długość całkowita L     | 90 mm    |
| Chwyt kwadratowy □      | 4,9 mm   |
| Rodzaj gwintu           | MF-LH    |
| liczba rowków wiórowych | 3        |
| kąt nacięcia            | 8 stopni |

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| wielkość gwintu                   | M8×1 LH   |
| Materiał ostrza<br>&nbsp;         | HSS E PM  |
| Liczba ostrzy Z                   | 3   |
| Ø gwintu                          | 8 mm  |
| skok gwintu                       | 1 mm  |
| Klasa tolerancji                  | ISO 2X 6HX  |
| głębokość gwintu                  | 24 mm   |
| norma                             | DIN 374   |
| Ø otworu rdzenia                  | 7 mm  |
| Ø chwytu D <sub>s</sub>           | 6 mm  |
| powłoka                           | AlTiX   |
| Kąt boku zarysu gwintu            | 60 stopni   |
| Norma na gwinty                   | DIN 13  |
| Kształt nakroju                   | B   |
| chwyt                             | chwyt walcowy z h9  |
| chłodzenie wewnętrzne             | nie   |
| Zastosowanie przy rodzaju otworów | do 3xD przy otworze przelotowym                               |
| kierunek skrawania                | lewe  |
| rodzaj narzędzia gwintującego     | Gwintownik maszynowy pozwalający na bardzo dynamiczną obróbkę |
| pierścień barwny                  | zielone   |
| Seria                             | GARANT Master Tap   |
| Rodzaj produktu                   | gwintownik  |