

Garant**Gwintowniki maszynowe GARANT Master Tap, AlTiX, UNC: 6-32****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	133360 6-32
GTIN	4045197901644
Klasa artykułu	111

Opis**Wykonanie:**

Gwintowniki uniwersalne, opracowane z myślą o pracy w szerokim spektrum materiałów z wysokim bezpieczeństwem obróbki.

- **Materiał skrawający HSS-E-PM zapewnia najwyższą odporność na zużycie.**
- **Zmniejszone wartości tarcia dzięki nowej powłoce wysokowydajnej.**
- **Specjalna geometria do optymalnego odprowadzania wiórów.**

Zastosowanie:

Do uniw. gwintów grubozwojnych UNC wg ASME-B1.1.

Rodzaj gwintu: UNC

Materiał ostrza

 : HSS E PM

norma: DIN 371

liczba zwojów na cal: 32

Ø gwintu: 3,51 mm

długość całkowita L: 56 mm

Ø chwytu D_s: 4 mm

Chwyt kwadratowy □: 3 mm

Ø otworu rdzenia: 2,85 mm

Opis techniczny

Rodzaj gwintu	UNC
Ø otworu rdzenia	2,85 mm
liczba rowków wiórowych	3
wielkość gwintu	6-32 UNC

długość całkowita L	56 mm
kąt nacięcia	8 stopni
skok gwintu	0,794 mm
Ø chwytu D _s	4 mm
Materiał ostrza 	HSS E PM
Liczba ostrzy Z	3
głębokość gwintu	8,775 mm
liczba zwojów na cal	32
Ø gwintu	3,51 mm
norma	DIN 371
Chwył kwadratowy □	3 mm
Seria	GARANT Master Tap
powłoka	AlTiX
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Klasa tolerancji	2BX
Kształł nakroju	B
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłódzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 3xD przy otworze przelotowym
kierunek skrawania	prawe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintownik maszynowy pozwalający na bardzo dynamiczną obróbkę
pierścien barwny	zielone
Rodzaj produktu	gwintownik