

**Garant****Gwintowniki maszynowe GARANT Master Tap, AlTiX, UNC: 7/8-9****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	133360 7/8-9
GTIN	4045197901743
Klasa artykułu	111

**Opis****Wykonanie:**

**Gwintowniki uniwersalne**, opracowane z myślą o pracy w szerokim spektrum materiałów z wysokim bezpieczeństwem obróbki.

- **Materiał skrawający HSS-E-PM zapewnia najwyższą odporność na zużycie.**
- **Zmniejszone wartości tarcia dzięki nowej powłoce wysokowydajnej.**
- **Specjalna geometria do optymalnego odprowadzania wiórów.**

**Zastosowanie:**

**Do uniw. gwintów grubozwojnych UNC** wg ASME-B1.1.

Rodzaj gwintu: UNC

Materiał ostrza

&nbsp;: HSS E PM

norma: DIN 376

liczba zwojów na cal: 9

Ø gwintu: 22,23 mm

długość całkowita L: 140 mm

Ø chwytu D<sub>s</sub>: 18 mm

Chwyt kwadratowy □: 14,5 mm

Ø otworu rdzenia: 19,5 mm

**Opis techniczny**

Ø otworu rdzenia	19,5 mm
Ø gwintu	22,23 mm
liczba zwojów na cal	9
Ø chwytu D <sub>s</sub>	18 mm

Liczba ostrzy Z	3
długość całkowita L	140 mm
norma	DIN 376
liczba rowków wiórowych	3
głębokość gwintu	55,575 mm
kąt nacięcia	8 stopni
skok gwintu	2,822 mm
Chwył kwadratowy □	14,5 mm
Rodzaj gwintu	UNC
Materiał ostrza &nbsp;	HSS E PM
wielkość gwintu	7/8-9 UNC
Seria	GARANT Master Tap
powłoka	AlTiX
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Klasa tolerancji	2BX
Kształł nakroju	B
chwył	chwył walcowy z h9
chłóđenje wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 3xD przy otworze przelotowym
kierunek skrawania	prawe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintownik maszynowy pozwalający na bardzo dynamiczną obróbkę
pierścień barwny	zielone
Rodzaj produktu	gwintownik