

Gwint drobnozwojowy Sprawdzian trzpieniowy graniczny 6H, M× skok gwintu: 36X2



Dane zamówienia

Numer katalogowy	486100 36X2
GTIN	2050001675613
Klasa artykułu	48B

Opis

Wykonanie:

Zeszlifowanie pierwszego zwoju gwintu (od skoku 1 mm) usuwa zanieczyszczenia z obrabianego elementu i zapobiega przedwczesnemu wyłamaniu się pierwszego zwoju.

Wykonanie wg **DIN 2279 – 2299**.

strony przechodnia i nieprzechodnia na jednym trzpieniu (DIN 2240, część 1, kształt R). Strona nieprzechodnia oznaczona na czerwono.

Zastosowanie:

Do prawych drobnozwojowych gwintów metrycznych ISO wg DIN 13.

Norma:

Toleranzen und Abmaße nach **DIN ISO 1502**.

wskazówka:

Sprawdziany do gwintów drobnozwojowych o innych skokach, gwintów Whitwortha, trapezowych, okrągłych UNC, UNF, NPT i lewozwojowych dostarczane są na zamówienie.

Opis techniczny

Klasa tolerancji	6H
gwint	M36
skok gwintu	2 mm
Rodzaj gwintu	MF
norma	DIN 13
jakość	6
pole tolerancji	H

Typ sprawdzianu	Sprawdzian nieprzechodni
Typ sprawdzianu	Przymiar przychodni
Kalibracja	L10
Rodzaj produktu	Trzpieniowy sprawdzian graniczny do gwintów

Usługi

Kalibracja DAKkSSprawdzian trzpieniowy, graniczny maksymalna \varnothing 90 mm	028590 90
Kalibracjatrzpieniowych sprawdzianów granicznych do gwintów \varnothing maks. 60 mm	028550 60