

**Garant****Gwintowniki maszynowe GARANT Master Tap, AlTiX, UNC: 10-24****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	133360 10-24
GTIN	4045197901668
Klasa artykułu	111

**Opis****Wykonanie:**

**Gwintowniki uniwersalne**, opracowane z myślą o pracy w szerokim spektrum materiałów z wysokim bezpieczeństwem obróbki.

- **Materiał skrawający HSS-E-PM zapewnia najwyższą odporność na zużycie.**
- **Zmniejszone wartości tarcia dzięki nowej powłoce wysokowydajnej.**
- **Specjalna geometria do optymalnego odprowadzania wiórów.**

**Zastosowanie:**

**Do uniw. gwintów grubozwojnych UNC** wg ASME-B1.1.

Rodzaj gwintu: UNC

Materiał ostrza

&nbsp;: HSS E PM

norma: DIN 371

liczba zwojów na cal: 24

Ø gwintu: 4,83 mm

długość całkowita L: 70 mm

Ø chwytu D<sub>s</sub>: 6 mm

Chwyt kwadratowy □: 4,9 mm

Ø otworu rdzenia: 3,9 mm

**Opis techniczny**

Ø chwytu D <sub>s</sub>	6 mm
Materiał ostrza &nbsp;	HSS E PM
kąt nacięcia	8 stopni
Ø otworu rdzenia	3,9 mm

liczba zwojów na cal	24
Ø gwintu	4,83 mm
norma	DIN 371
skok gwintu	1,058 mm
Chwył kwadratowy □	4,9 mm
długość całkowita L	70 mm
Liczba ostrzy Z	3
Rodzaj gwintu	UNC
liczba rowków wiórowych	3
wielkość gwintu	10-24 UNC
głębokość gwintu	12,075 mm
Seria	GARANT Master Tap
powłoka	AlTiX
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Klasa tolerancji	2BX
Kształt nakroju	B
chwył	chwył walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 3xD przy otworze przelotowym
kierunek skrawania	prawe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintownik maszynowy pozwalający na bardzo dynamiczną obróbkę
pierścień barwny	zielone
Rodzaj produktu	gwintownik