

Garant**Gwintowniki maszynowe GARANT Master Tap HSSE-PM, AlTiX, UNF: 1/4-28****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	133410 1/4-28
GTIN	4045197901835
Klasa artykułu	111

Opis**Wykonanie:**

Gwintownik uniwersalny, zaprojektowany do zastosowań w szerokim spektrum materiałów o dużym stopniu rzetelności procesowej.

- **materiał skrawający HSS-E-PM zapewnia najwyższy stopień trwałości**
- **zmniejszone wartości tarcia dzięki nowej powłoce wysokowydajnej**
- **specjalna geometra zapewnia optymalną ewakuację wiórow.**

Zastosowanie:

Do uniwersalnych gwintów drobnozwojnych UNF wg ASME – B1.1.

Rodzaj gwintu: UNF

Materiał ostrza

 : HSS E PM

norma: DIN 371

liczba zwojów na cal: 28

Ø gwintu: 6,35 mm

długość całkowita L: 80 mm

Ø chwytu D_s: 7 mm

Chwyt kwadratowy □: 5,5 mm

Ø otworu rdzenia: 5,5 mm

Opis techniczny

skok gwintu	0,907 mm
długość całkowita L	80 mm
Chwyt kwadratowy □	5,5 mm
Ø chwytu D _s	7 mm

Materiał ostrza 	HSS E PM
norma	DIN 371
Rodzaj gwintu	UNF
liczba rowków wiórowych	3
głębokość gwintu	15,875 mm
kąt nacięcia	8 stopni
Ø otworu rdzenia	5,5 mm
liczba zwojów na cal	28
Liczba ostrzy Z	3
wielkość gwintu	1/4-28 UNF
Ø gwintu	6,35 mm
Seria	GARANT Master Tap
powłoka	AlTiX
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Klasa tolerancji	2BX
Kształt nakroju	B
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 3xD przy otworze przelotowym
kierunek skrawania	pravo
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintownik maszynowy pozwalający na bardzo dynamiczną obróbkę
Rodzaj produktu	gwintownik