

**Krażki fibrowe XF 850 (CER), Ø 115 mm, ziarnistość: 60****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	566456 60
GTIN	4018875329566
Klasa artykułu	56V

**Opis****Wykonanie:**

Wytrzymałe, ale bardzo giętkie **wulkanizowane krażki fibrowe**. Otwór 22,23 mm i nacięcie krzyżowe.

**Uniwersalne krażki fibrowe VSM XF 850 o bardzo dużej wydajności szlifowania** i dużej trwałości. Chłodny szlif. Bardzo dobra przydatność do wszystkich stali stopowych i stopów aluminium. Rodzaj ziarna: **ziarno mieszane ceramiczne ZA o aktywnej powłoce (TOP SIZE)**.

**Zastosowanie:**

Do szlifierek kątowych o maks. prędkości obwodowej 80 m/s, z talerzami nr 566650 / 6670. Do szlifowania płaskich lub wypukłych powierzchni z dużą elastycznością.

oznaczenie ziarnistości: ceramiczne,  
zawartość żelaza, siarki i chloru: < 0,1 %

Ø otworu: 22,23 mm

zoptymalizowane dla materiału: Aluminiowe

zoptymalizowane dla materiału: INOX

maks. prędkość obwodowa: 80 m/s

**Opis techniczny**

ziarnistość	60
-------------	----

Ø tarczy	115 mm
Materiały ściernie	ziarno mieszane ceramiczne ZA o aktywnej powłoce (TOP SIZE)
oznaczenie ziarnistości	ceramiczne,
podłoże ścierniwa	Krążek fibrowy
zawartość żelaza, siarki i chloru	< 0,1 %
Atrybut nazwy produktu	Ø 115 mm
Ø otworu	22,23 mm
zoptymalizowane dla materiału	Aluminiowe
zoptymalizowane dla materiału	INOX
maks. prędkość obwodowa	80 m/s
maksymalna prędkość obrotowa	13300 min <sup>-1</sup>

## Akcesoria

Talerze szlifierskie twarde/z żebrami chłodzącymi Ø zewnętrzna 115 mm	566672 115
Talerze szlifierskie ISO elastyczne/gładkie Ø zewnętrzna 108 mm	566650 108
Talerze szlifierskie ISO średnietwarde/z żebrami chłodzącymi Ø zewnętrzna 108 mm	566670 108